

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 86 - 302 mm, Liitäntä: HW63****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Täydellinen tarkkuuskarasarja **Ø 86 - 302 mm**, karanpää nro 237571, kääntöterät ja tarvikkeet laukussa. **Laajennettavissa** kääntöterillä nro 237573 242-402 – **Ø 402 mm**.

Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm Ø.

Käyttö:

Kääntöteränpitimille, joissa on sopiva ISO-kääntöterä, tyyppi CC..09T3..

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: 237571 HW63

à 1 kääntöterä: Nro 237573 86-138 koolle Ø 86– 138

Nro 237573 136-220 koolle Ø 136– 220

Nro 237573 188-302 koolle Ø 188– 302

à 1 tuki: Nro 237574 86 numerolle 237573 86-138

Nro 237574 136 numeroille 237573 136-220, 188-302 ja 242-402

à 1 puristuslevy: Nro 237575 86 numerolle 237573 86-138

Nro 237575 136 numeroille 237573 136-220, 188-302 ja 242-402

1 kääntöterä: nro 260058 CU7010 (tai CC.. 09T3)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219805.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237697 ja nro 237698 kanssa.

Tekninen kuvaus

Liitântä	HW63
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

PainolevyØ:lle 136 - 402 mm Tyyppi 136 mm	237575 136
TukiØ 86 - 138 mm Tyyppi 136 mm	237574 136
PainolevyØ:lle 136 - 402 mm Tyyppi 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Laji CU7010	260058 CU7010
Kääntöteränpidin karoilleØ 242 – 402 mm Tyyppi 136-220	237573 136-220
KaranpääØ 86 – 402 mm Liitântä HW63	237571 HW63
TukiØ 86 - 138 mm Tyyppi 86 mm	237574 86
Kääntöteränpidin karoilleØ 242 – 402 mm Tyyppi 86-138	237573 86-138
Kääntöteränpidin karoilleØ 242 – 402 mm Tyyppi 188-302	237573 188-302
TarkkuuskarasarjaØ 86 - 302 mm Liitântä 1	237570 1