

Garant**Puukkosahanteräsarja, merkintä: 922EHM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588600 922EHM
GTIN	4045197726858
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Puukkosahanterät **metallille. Kovametallinen hammaslista** maksimoi käyttöiän työstettäessä Inoxia.

Huomautus:

Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä, käytä jäähdytysainetta.

Tekninen kuvaus

Metalliprofiili (suljettu)	< 100 mm
Terän pituus	150 mm
Sopivuus	_922EHM
Terien lkm	1
Hammasjako	1,4 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Sahanterämateriaali	KM
Levyn paksuus (umpilevy)	2-4 mm
optimoitu materiaalille	INOX
merkintä	922EHM
Käyttökone	Puukkosaha
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä

