

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Vasen, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 63/12HPmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320011 63/12HP
GTIN	2050002004672
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.  
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	70 mm
Varren Ø	63 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Akselin kärkietäisyys f	45 mm
Varaosa	S01
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjäähdytys	kyllä

Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin