

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Vasen, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 63/12HPmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	63 mm
Varaosa	S01
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	80 mm
Ulkonema A-mitta	65 mm
Akselin kärkietäisyys f	45 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin