

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Oikea, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 63/11HPmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320030 63/11HP
GTIN	2050002004689
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Akselin kärkietäisyys f	45 mm
Varren Ø	63 mm
Varaosa	S05
Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	80 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Oikea
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä

Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin