



Laahauskone, Tyyppi: SPS140



Tilaustiedot

Tilausnumero	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Tuoteluokka	03M

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja kätevä 260 W:n laahauskone:

- Käyttäjätasaväliset käsintarttumapinnat mahdollistavat paineen tasaisen jakautumisen.
- DUO-kiinnitysjärjestelmä hiomapaperin tarkkaan istuvuuteen puristus- tai tarrapitimessä.
- Sisäänrakennettu pölynpoisto 10-kertaisen reikähiomapaperin läpi.
- Suora liitäntä ulkoiseen imujärjestelmään tai pölypussiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana verkkokaapeli 4 m, pölypussi, meistilevy, kuljetussalkku.

Huomautus:

Sopiva hiomakangas, katso alkaen nrosta 556980. Sopiva tarrahiomapaperi löytyy nrosta 557620.

Pakkaus: Kuljetuslaukku

Tehonkulutus: 260 W

Hiomapaperin pituus (tarra): 105 mm

Hiomapaperin leveys (tarra): 115 mm

Hiomapaperin pituus (puristin): 140 mm

Hiomapaperin leveys (puristin): 115 mm

Epäkeskoliike: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

Hiomapaperin leveys (puristin)	115 mm
--------------------------------	--------

EN-standardin mukainen värähtelyn enimmäistaso	< 8,5 m/s ²
Paino	1,6 kg
Hiomapaperin kiinnitys tarra	kyllä
Hiomapaperin pituus (puristin)	140 mm
Hiomapaperin kiinnitys puristin	kyllä
Tehonkulutus	260 W
Hiomapaperin pituus (tarra)	105 mm
Epäkeskoliike	1,6 mm
Valmistajamerkintä	SPS140
Värähtelyluku	28000 min ⁻¹
Hiomapaperin leveys (tarra)	115 mm
Rei'itys	10-kertainen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Laahauskone

Tarvikkeet

Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 80	556980 80
Hiomapaperisarja, 10 osaa Rei'itys 10-kert. Rakeisuus 60	557620 60
Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 150	556980 150
Hiomapaperisarja, 10 osaa Rei'itys 10-kert. Rakeisuus 240	557620 240
Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 240	556980 240
Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 400	556980 400
Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 600	556980 600

Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 60	556980 60
Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 40	556980 40
Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 320	556980 320
Hiomapaperisarja, 10 osaa Rei'itys 10-kert. Rakeisuus 120	557620 120
Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 100	556980 100
Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 120	556980 120
Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava Rakeisuus 180	556980 180
Hiomapaperisarja, 10 osaa Rei'itys 10-kert. Rakeisuus 80	557620 80