

Garant GRIDLINE

**Tilanjakomateriaalivalikoima GridLine 5S -työpenkille, 20×20G, Tyyppi: 1500/5S****Tilastiedot**

Tilausnumero	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Tilanjakomateriaali 5S-työpenkin neljälle vetolaatikonle. Koostuu pienille osille tarkoitettuista GridLine easyPick -lokeroista, lovitetuista jakolistoista sekä reunalistoista ja paikoilleen painettavista jakajista.

**Sopii:**

GARANT GridLine 5S -työpenkki nro 922864 ja nro 922874.

**Toimituksen sisältö:**

25 GridLine easyPick -lokeroa pienille osille, 6 lovitettua GridLine-jakolistaa, 3 kahden kappaleen GridLine-reunalistasarjaa, 12 paikoilleen painettavaa GridLine-jakajaa.

**Tekninen kuvaus**

Soveltuu vetolaatikonle hyötyleveys	500 mm
Jakoyksikkö	1 G = 25 mm
Soveltuu vetolaatikonle hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikonle hyötyleveys G	20×20
Vetolaatikonle hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikonle jako

## Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951781 125
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokeroKorkeus 50 mm Leveys x syvyys G / tyyppi 4X4/4	951251 4X4/4
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951520 100
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951520 125
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokeroKorkeus 50 mm Leveys x syvyys G / tyyppi 4X4/2	951251 4X4/2
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951751 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951570 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951570 150
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951570 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951801 150
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951520 150