

Garant GRIDLINE

Siirrettävä laatikostorunko 24G, 20×20G, Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä: 500/5mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa 24G tukeva teräs rakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Suojuksessa uritettu kumimatto, vierintäreunus ja 2-komponenttiset Haptoprene®-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pysäköintijarrut pyörälle ja pyörintämekanismille) Ø 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus.

Laatikoiden **yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 75, 100, 125

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työpaikkojen nro 920301 – 920316 alle.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Leveys	620 mm
Ylätason kantavuus	50 kg
Paino	72 kg
Hyötykorkeus	425 mm
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Syvyys	740 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
ComfortClose	ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Korkeus	700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
vierintäreunus	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	5
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Malli	siirrettävät

Malli	mukana vetolaatikko
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	425 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927805 50
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927805 125
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Laatikostorunko 24G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla Rungon korkeus 500 mm	927730 500
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21