

Garant GRIDLINE

## Siirrettävä laatikostorunko 24G, 20×20G, Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä: 600/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Tuoteluokka	9GG

### Kuvaus

#### Malli:

Laatikostorungossa 24G tukeva teräs rakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Suojuksessa uritettu kumimatto, vierintäreunus ja 2-komponenttiset Haptoprene®-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pysäköintijarrut pyörälle ja pyörintämekanismille) Ø 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus.

Laatikoiden **yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

#### Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 150, 200

#### Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

#### Huomautus:

Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työpaikkojen nro 920301 – 920316 alle.

### Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Leveys	620 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
ComfortClose	ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikoston korkeus	600 mm
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Ylätason kantavuus	50 kg
Paino	69 kg
vierintäreunus	kyllä
Hyötykorkeus	525 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Laatikoiden lukumäärä	4
Syvyys	740 mm
Malli	siirrettävät

Malli	mukana vetolaatikko
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	525 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

## Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927805 150
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927805 200
Laatikostorunko 24G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla Rungon korkeus 600 mm	927730 600
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21