

Garant GRIDLINE

Siirrettävä laatikostorunko 24G, 20×20G, Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä: 700/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Laatikostorungossa 24G tukeva teräs rakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Suojuksessa uritettu kumimatto, vierintäreunus ja 2-komponenttiset Haptoprene®-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pysäköintijarrut pyörälle ja pyörintämekanismille) Ø 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus.

Laatikoiden **yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 125, 250

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työpaikkojen nro 920301 – 920316 alle.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Syvyys	740 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Laatikoiden lukumäärä	5
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
vierintäreunus	kyllä
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Ovien lkm	0
Leveys	620 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Paino	80 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Ylätason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Hyötykorkeus	625 mm
Malli	siirrettävät

Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	625 mm
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927805 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927805 250
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100
Laatikostorunko 24G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla Rungon korkeus 700 mm	927730 700
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21