



Pistosahanteräsarja, merkintä: T1044DP



Tilaustiedot

Tilausnumero	588520 T1044DP
GTIN	3165140623605
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät **puulle**. Kiinnitys yksinokkavarteen.

Toimituksen sisältö:

3 osaa

Tekninen kuvaus

Terän pituus	250 mm
Levyn paksuus (pehmeä puu)	5-150 mm
Lastuamistapa	tarkkakulmainen leikkaus
Lastuamistapa	suora leikkaus, nopea (karkea)
Hammasjako	4,0 mm
Terien lkm	3
Sahanterämateriaali	HCS
Sopivuus	_T1044DP
optimoitu materiaalille	puu
merkintä	T1044DP
Tuotetyyppi	Pistosahanterä