



## Pistosahanteräsarja, merkintä: T121BF



### Tilaustiedot

Tilausnumero	588500 T121BF
GTIN	3165140596961
Tuoteluokka	54B

### Kuvaus

#### Malli:

Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Speed for Metal** – pitempi käyttöikä ja suurempi metallin leikkausnopeus nuorrutetun ja ohennetun sahanterän ja optimoidun hammastuksen (vuorotellen jäykkiä ja aggressiivisia hampaita) ansiosta.

#### Toimituksen sisältö:

5 osaa

### Tekninen kuvaus

Sopivuus	_T121BF
Terän pituus	92 mm
Levyn paksuus (reikälevy)	2,5-6 mm
Sahanterämateriaali	BiM
Terien lkm	5
Hammastusjako	2,0 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
optimoitu materiaalille	teräs
merkintä	T121BF
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

