



Puukkosahanteräsarja, merkintä: 1130CF



Tilaustiedot

Tilausnumero	588700 1130CF
GTIN	3165140507202
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät **metallille**. Voimakas, karkea leikkaa. Soveltuu erityisesti pelastus- ja purkutehtäviin.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Hammasjako	2,5 + 3,2 mm
Levyn paksuus (reikälevy)	4-12 mm
Terän pituus	225 mm
Sopivuus	_1130CF
Terien lkm	5
Sahanterämateriaali	BiM
Lastuamistapa	suora leikkaus, nopea (karkea)
Metalliprofiili (avoin)	< 175 mm
optimoitu materiaalille	Muuri
merkintä	1130CF
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä

