



Pistosahanteräsarja, merkintä: T234X



Tilaustiedot

Tilausnumero	588520 T234X
GTIN	3165140169509
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät **puulle**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Progressiivinen hammastus** puree kevyesti ja leikkaa nopeasti.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Levyn paksuus (pehmeä puu)	3-65 mm
Sahanterämateriaali	HCS
Terän pituus	117 mm
Terien lkm	5
Hammasjako	2,0-3,0 mm
Lastuamistapa	upotusleikkaus
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Sopivuus	_T234X
optimoitu materiaalille	puu
merkintä	T234X
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

