




## Pistosahanteräsarja, merkintä: T102D



### Tilaustiedot

Tilausnumero	588525 T102D
GTIN	3165140691482
Tuoteluokka	54B

### Kuvaus

#### Malli:

Puukkosahanterät, optimoitu hammastuksen muoto takaa puhtaan leikkuujäljen **muoveilla**. Kiinnitys yksinokkavarteen. Polypropeenille (**PP**) ja polyeteenille (**PE**), ei sulamista eikä jälkihitsausta.

#### Toimituksen sisältö:

5 osaa

### Tekninen kuvaus

Sahanterämateriaali	HCS
Terän pituus	100 mm
Sopivuus	_T102D
Terien lkm	5
Hammasjako	4,0 mm
Levyn paksuus (muovi)	5-30 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
optimoitu materiaalille	polypropeeni (PP), polyeteeni (PE)
merkintä	T102D
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

