

Garant**Metallivannesahanterä 27 × 2835, Hammasta/tuuma: 4/6H****Tilaustiedot**

Tilausnumero	173627 4/6H
GTIN	4062406124779
Tuoteluokka	11S

Kuvaus**Malli:**

GARANT – erittäin tehokas vannesahanterä bimetallia, kulutusta kestävä **M42-hammasterä** ja erityisen joustava kantonauha, joka parantaa selän kuormitettavuutta.

Käyttö:

Yhdistelmähammastus 0° – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

Yhdistelmähammastus 10° – yleiskäyttöön isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

Normaali hammastus 0° – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

Normaali hammastus 10° – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

Huomautus:

Uuden vanneterän käyttöönotto: Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,9 mm
---------	--------

Pituus	2835 mm
Leveys	27 mm
Hammastus	combi
Rintakulma	10 astetta
Lastuava aine	HSS Co 8
Tuotetyyppi	Metallivannesaha