

**Garant****Metallivannesahanterä 27 × 2835, Hammasta/tuuma: 6/10****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 173627 6/10   |
| GTIN         | 4062406124793 |
| Tuoteluokka  | 11S           |

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT – erittäin tehokas vannesahanterä bimetallia**, kulutusta kestävä **M42-hammasterä** ja erityisen joustava kantonauha, joka parantaa selän kuormitettavuutta.

**Käyttö:**

**Yhdistelmähammastus 0°** – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

**Yhdistelmähammastus 10° – yleiskäyttöön** isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

**Normaali hammastus 0°** – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

**Normaali hammastus 10°** – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

**Huomautus:**

**Uuden vanneren käyttöönotto:** Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infisivu.

**Tekninen kuvaus**

|         |        |
|---------|--------|
| Paksuus | 0,9 mm |
|---------|--------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Leveys        | 27 mm            |
| Pituus        | 2835 mm          |
| Rintakulma    | 0 astetta        |
| Hammastus     | combi            |
| Lastuava aine | HSS Co 8         |
| Tuotetyyppi   | Metallivannesaha |