

Garant**Metallivannesahanterä 34 × 4400, Hammasta/tuuma: 4/6H****Tilaustiedot**

Tilausnumero	173851 4/6H
GTIN	4062406125028
Tuoteluokka	11S

Kuvaus**Malli:**

GARANT – erittäin tehokas vannesahanterä bimetallia, kulutusta kestävä **M42-hammasterä** ja erityisen joustava kantonauha, joka parantaa selän kuormitettavuutta.

Käyttö:

Yhdistelmähammastus 0° – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

Yhdistelmähammastus 10° – yleiskäyttöön isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

Normaali hammastus 0° – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

Normaali hammastus 10° – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

Huomautus:

Uuden vanneren käyttöönotto: Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infisivu.

Tekninen kuvaus

Leveys	34 mm
--------	-------

Pituus	4400 mm
Paksuus	1,1 mm
Rintakulma	10 astetta
Hammastus	combi
Lastuava aine	HSS Co 8
Tuotetyyppi	Metallivannesaha