




Pistosahanteräsarja, merkintä: T102H



Tilaustiedot

Tilausnumero	588525 T102H
GTIN	3165140691505
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät, optimoitu hammastuksen muoto takaa puhtaan leikkuujäljen **muoveilla**. Kiinnitys yksinokkavarteen. Polyvinyylidikloridille (**PVC**), polyamidille (**PA**) ja polystyrolille (**PS**), ei katkeamattoman lastun muodostumista.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Sahanterämateriaali	HCS
Terän pituus	100 mm
Sopivuus	_T102H
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Hammasjako	2,3 mm
Levyn paksuus (muovi)	3-30 mm
Terien lkm	5
optimoitu materiaalille	Polyvinyylidikloridi (PVC), polyamidi (PA), polystyroli (PS)
merkintä	T102H
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

