



## Avainviilaraja, 2K-kahva, 6 osaa muovitasku



### Tilaustiedot

Tilausnumero	518975
GTIN	4009215177176
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

Avainviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne **takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän**. Aihiot ovat stanssattuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Avainviilat takaavat tasaisen viilausjäljen.

Avainviilaraja, 6 osaa, 1 avainviila kutakin: lattasuippo, lattatyppä, puolipyöreä, pyöreä, kolmikulma, nelikulma. Pituus ilman ruotoa 100 mm, hakkaus 2.

2-komponenttinen muovikahva

Standardi: DIN 7283

### Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 7283
Avainviilojen lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Avainviilat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40