



## Joustava timanttiviila, Rakeisuus: D126µm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	529120 D126
GTIN	4007220004951
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin ohut muovipohja, päällystetty toiselta puolelta timanttihiomarakeella. Korkeus pinnoitteineen 0,5 mm.

**Käyttö:**

Sopii erityisesti hienohiontaan koverilla ja kuperilla pinnoilla tai kapeissa urissa. **Erittäin joustava**, suurin taivutussäde 15 mm.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D126
Hienousaste	keskikova
Mitat	14×165 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Leveys	14 mm
Korkeus	0,5 mm
Pituus	165 mm
enimm.taivutussäde	15 mm
Tuotetyyppi	Timanttiviila

### Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		