

Garant**GARANT Master Alu PickPocket TKM-rouhintajyrsin HPC, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 9mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 202012 9 |
| GTIN | 4062406126278 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus**Malli:**

Rouhintaan ja viimeistelyyn.

Enintään 2xD umpimateriaaliin korkeimmilla syöttönopeuksilla ja hyvin tasaisella käynnillä.

Suurimmat syöttönopeudet mahdollisia kohtisuorassa upotuksessa.

Rampit mahdollisia 45° kulmaan saakka.

Etu:

Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta, suuret lastu-urat.

Huomautus:

Vähimmäismittaa 0,1xD ei tule alittaa seuraavassa viimeistelyssä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| HammaslukuZ | 3 |
| Kokonaispituus L | 80 mm |
| varren Ø D _s | 10 mm |
| Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,08 mm |
| Kavennuksen Ø D ₁ | 8,8 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Toleranssi, nimellis-Ø | e8 |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus | 38 mm |

| | |
|---|---------------------------|
| Terän pituus L_c | 22 mm |
| Nousukulma | 42 astetta |
| Terän $\varnothing D_c$ | 9 mm |
| Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA |
| Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,06 mm |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Sarja | Master Alu |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | W |
| Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen |
| Terien jako | epätasainen |
| Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä |
| Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D |
| Sisäjähdytys | ei |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Alu | soveltuu | 250 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 180 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 180 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 130 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 150 m/min | N |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------|---|
| PEEK | soveltuu | 130 m/min | N |
| PF 31 | soveltuu | 110 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | sopii rajoituksin | 180 m/min | N |
| Cu | soveltuu | 120 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 150 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | soveltuu | | |
| Palvelut | | | |

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB