



Keräysaltaat 200 litran tynnyreille ritiläverkko, sinkitty, Tynnyreiden 1km×tynnyrin vetoisuus (l): 2X200



Tilaustiedot

Tilausnumero	981425 2X200
GTIN	4250101184024
Tuoteluokka	96V

Kuvaus

Malli:

Syvennysten ansiosta altaiden alle voidaan ajaa suoraan haarukkatrukilla. Kuljeta vain tyhjiä keräysaltaita. Mahdollista ajaa alle myös trukilla.

Käyttö:

Palavien nesteiden varastointi kielletty (koskee Saksaa).

Standardi:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Tekninen kuvaus

Syvyys	1245 mm
Leveys	865 mm
Korkeus	350 mm
Paino	31 kg
Tynnyrin sisältö	200 l

Keräystilavuus	220 l
Kantavuus	760 kg
Tynnyreiden määrä	2
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas