




Timantti-kuppihiomalaikka STARTEC XP-P D×T×H (mm), 75×30×20, Tyyppi: D64



Tilaustiedot

Tilausnumero	597952 D64
GTIN	9003172004563
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat kuppihiomalaikat timanttipinnoitteella metallipohjalla, parannettu kestävyys ja optimoitu timanttirakeen sidontakyky. Optimaalisella raesidontayhdistelmällä aikaansaatu leikkuuvoiman vähennys mahdollistaa **erittäin hyvän hionatuloksen** ja **syöttönopeuden**. Suuri reunalujuus parantaa **muototarkkuutta** myös suurilla syöttönopeuksilla ja **pidentää oikaisuvälejä** sekä takaa tasalaatuiset pinnat. **Tekniset tiedot: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Käyttö:

Lastuavien, pyörivien TKM-työkalujen suurtehoionta (urahionta). Märkähiontaan öljyn (suositus) tai emulsion/veden avulla.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D64
Hioma-aineen lyhenne	D
Koostumus	D64BXP-P STARTEC XP-P

Hioma-aine	timantti
Muoto	11V9
Laikan Ø D	75 mm
Laikan leveys T	30 mm
Tuotenimen määrite	75×30×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	3 mm
Hiomakerroksen korkeus X	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		