



## Nelinkertainen räikkälenkkiavain "4 in 1", Tyyppi: 9-15



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.  
Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.  
Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko <sub>1</sub>	9 mm
Avainkoko <sub>4</sub>	15 mm
Avainkoko <sub>3</sub>	14 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	11 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2</sub>	16 mm
suurin lenkin Ø D1	23 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>1</sub>	14 mm
Kokonaispituus L	180 mm
suurin lenkin Ø D2	30 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain