

**JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 9/16tuuma****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614890 9/16
GTIN	4013288167415
Tuoteluokka	63F

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Avaimen pituus L: 188 mm

Kidan leveys b: 29,3 mm

Kidan korkeus h₁: 7,5 mm

Renkaan korkeus h₂: 9,2 mm

Lenkin Ø D: 28 mm

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	188 mm
Kidan leveys b	29,3 mm
Lenkin Ø D	28 mm
Avainkoko	9/16 tuuma
Renkaan korkeus h ₂	9,2 mm
Kidan korkeus h ₁	7,5 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker Imperial

Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain