


**Garant****Leikkuuterä pyöröprofiili, HB720, Ø Dmin pisto D1/D2: 8/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273979 8/14
GTIN	4062406127787
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Huom:**

Tilaukoko = vähimmäispiston Ø.

Suuremmat piston Ø ovat mahdollisia muutoksitta.

$D_1 = D_{min}$  sisä-Ø.

$D_2 = D_{min}$  ulko-Ø.

L-malli suuremmalla pistosyvyydellä  $t_{max}$ .

**Tekninen kuvaus**

Säde r	1,5 mm
Terän paksuus T	9,2 mm
Syöttö f	0,01 - 0,02 mm/kierr,
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	3 mm
Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$	9 mm
Pistoleveys w	3 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	14 mm
Pinnoitus	TiCN

Laji	HB720
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		