

SONO+SWISS®

Ultraäänitehopuhdistusaine, tyyppi: AK



Tilaustiedot

Tilausnumero	082930 AK
GTIN	2050002003552
Tuoteluokka	04E

Kuvaus

Malli:

Hyvin puhdistavat **tiivisteet** pidentävät laitteiden käyttöikää, ovat riittoisia ja biologisesti hajoavia. Tehopuhdistajat on kehitetty erityisesti ultraäänikylpyyn (vaahtoavuus jne.) ja tehoavat siksi erityisen hyvin kaikissa puhdistamiseen käytetyissä ultraäänikylvyissä, joiden taajuusalue on 25 – 130 kHz. Yhdessä ultraäänien synnyttämän kavitaatiovoiman kanssa tehopuhdistajat irrottavat osista likaa tehokkaasti ja kuitenkin hellävaraisesti. Sellaiset puhdistusaineet, joita ei ole tarkoitettu erityisesti ultraäänikylpyyn, sisältävät mahdollisesti ioneja, jotka edistävät materiaalin kulumista tai korroosiota. Voimakkaasti syövyttäviä ja siten käyttöikää lyhentäviä ovat esimerkiksi halogeeni-ionit. Näistä syövyttävimpiä ovat kloridit ja fluoridit happamassa väliaineessa. Erittäin riittoisa vesipohjainen pesutiiviste (poikkeus: T3 jauhemainen); kehitetty erityisesti käyttöön ultraäänipuhdistuksessa; biohajoava. Nestemäinen miedosti emäksinen ruostesuoja-aine.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteille (esim. 082922 / 082923 / 082924 / 082925).

Huomautus:

Muita erityispuhdistusaineita ja pakkauskokoja on saatavissa haluttaessa.

Ei saatavissa kaikissa maissa.

Käyttötaulukko on seuraavalla sivulla.

Nestetäyttökapasiteetti: 1 l

Tekninen kuvaus

Puhdistusainetyyppi	Korroosionsuoja
tyyppi	AK
Nestetäyttökapasiteetti	1 l
Vaarallisen aineen tunnus	GHS05 syövyttävä
Sekoitusuhde	0,05 - 0,5 %
Vaikutusaika	1 - 5 min
Säilytyslämpötila	-5 - 30 °C