


**Garant****Leikkuuterä suorakulmaprofiili, HB720, Ø Dmin pisto D1/D2: 9/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273973 9/12
GTIN	4062406127800
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Huom:**

Tilaukoko = vähimmäispiston Ø.

Suuremmat piston Ø ovat mahdollisia muutoksitta.

 $D_1 = D_{min}$  sisä-Ø. $D_2 = D_{min}$  ulko-Ø.L-malli suuremmalla pistosyvyydellä  $t_{max}$ .**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,01 - 0,02 mm/kierr,
Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$	9 mm
Säde r	0,2 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	2,5 mm
Terän paksuus T	8,3 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Pinnoitus	TiCN
Laji	HB720

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		