



JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 3/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	614890 3/4
GTIN	4013288167446
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Avaimen pituus L: 246 mm

Kidan leveys b: 42 mm

Kidan korkeus h_1 : 9,5 mm

Renkaan korkeus h_2 : 11 mm

Lenkin \varnothing D: 34,8 mm

Tekninen kuvaus

Kidan korkeus h_1	9,5 mm
Kidan leveys b	42 mm
Lenkin \varnothing D	34,8 mm
Renkaan korkeus h_2	11 mm
Avainkoko	3/4 tuuma
Avaimen pituus L	246 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker Imperial

Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain