


Garant**Leikkuuterä suorakulmaprofiili, HB720, Ø Dmin pisto D1/D2: 6/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273973 6/12
GTIN	4062406127954
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Huom:**

Tilaukoko = vähimmäispiston Ø.

Suuremmat piston Ø ovat mahdollisia muutoksitta.

$D_1 = D_{min}$ sisä-Ø.

$D_2 = D_{min}$ ulko-Ø.

L-malli suuremmalla pistosyvyydellä t_{max} .

Tekninen kuvaus

Kärjen-keskiön etäisyys L_3	9 mm
Säde r	0,2 mm
Terän paksuus T	8,8 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	3 mm
Syöttö f	0,01 - 0,02 mm/kierr,
Pistoleveys w	3 mm
Pinnoitus	TiCN
Laji	HB720

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		