

Garant**Leikkuuterä pyöröprofiili, HB720, Ø Dmin pisto D1/D2: 6/12Lmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273975 6/12L |
| GTIN | 4062406127992 |
| Tuoteluokka | 21H |

Kuvaus**Huom:**

Tilauskoko = vähimmäispiston Ø.

Suuremmat piston Ø ovat mahdollisia muutoksitta.

 $D_1 = D_{\min}$ sisä-Ø. $D_2 = D_{\min}$ ulko-Ø.L-malli suuremmalla pistosyvyydellä t_{\max} .**Tekninen kuvaus**

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Terän paksuus T | 10,7 mm |
| Säde r | 1,5 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t_{\max} | 5 mm |
| Syöttö f | 0,01 - 0,02 mm/kierr, |
| Kärjen-keskiön etäisyys L_3 | 9 mm |
| Pistoleveys w | 3 mm |
| Pinnoitus | TiCN |
| Laji | HB720 |

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 200 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 120 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 120 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 110 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 110 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 25 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 60 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 100 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| hakkaava | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |