

Garant**Poratanko KM elliptinen, Oikea, Varren Ø DS / ulkoneman pituus L1:
16/45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273969 16/45
GTIN	4062406128043
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Leikkuuterien vaihto erittäin helppoa.**

Elliptinen muoto mahdollistaa suurimman mahdollisen taivutuslujuuden.

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	110 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 1
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	45 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
varren Ø D _s	16 mm
Käyttöalue	#aksiaalinen pistäminen, ulkopuolella
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

