

**Garant****Poratanko KM elliptinen, Oikea, Varren Ø DS / ulkoneman pituus L1:  
12/34mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273969 12/34  |
| GTIN         | 4062406128005 |
| Tuoteluokka  | 21U           |

**Kuvaus****Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Leikkuuterien vaihto erittäin helppoa.**

Elliptinen muoto mahdollistaa suurimman mahdollisen taivutuslujuuden.

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

**Tekninen kuvaus**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Kääntöterän ruuvi                         | 279810 1                              |
| Kokonaispituus L                          | 100 mm                                |
| Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub> | 34 mm                                 |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>            | 11 mm                                 |
| varren Ø D <sub>s</sub>                   | 12 mm                                 |
| Käyttöalue                                | #aksiaalinen pistäminen, ulkopuolella |
| Käyttötapa                                | Oikea                                 |
| Sisäjähdytys                              | kyllä                                 |
| aksiaalinen pisto mahdollinen             | kyllä                                 |
| Tuotetyyppi                               | Sisäorvauspidin                       |

