

Garant**Poratanko KM pyöreä, Oikea, Varren Ø DS / ulkoneman pituus L1: 12/34mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Leikkuuterien vaihto erittäin helppoa.**

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 1
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	34 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
varren Ø D _s	12 mm
Käyttöalue	#aksiaalinen pistäminen, ulkopuolella
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsovvauspidin