



JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 1/2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	614890 1/2
GTIN	4013288167385
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Avaimen pituus L: 177 mm

Kidan leveys b: 27,3 mm

Kidan korkeus h₁: 7 mm

Renkaan korkeus h₂: 8,6 mm

Lenkin Ø D: 25 mm

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	177 mm
Kidan korkeus h ₁	7 mm
Kidan leveys b	27,3 mm
Avainkoko	1/2 tuuma
Lenkin Ø D	25 mm
Renkaan korkeus h ₂	8,6 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker Imperial

Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain