

Garant**Kovavaahtopidike, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	956820 3
GTIN	4062406128210
Tuoteluokka	91F

Kuvaus**Malli:**

Teräspellistä valmistettu kannatin kovavaahtoalustoille, joiden leveys on 20G / 500 mm. Keskelle kiinnitettävät lisäpidikkeet kiinnittävät kovavaahtoalustan hyvin. Yhteen pidikkeeseen sopii 2 kovavaahtoalustaa, joiden koko on 8×20G tai 4 kovavaahtoalustaa, joiden koko on 8×10G.

Sopii:

Ripustettavaksi reikäseiniin □ 9×9 mm 37-mm:n välein.

Voidaan kiinnittää myös työtasoon 4 puuruuvilla (eivät sisälly toimitukseen).

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Soveltuu vain vaahtoalustoihin, joihin työkalu asettuu hyvin tiiviisti.

Soveltuvuus kuvaston kovavaahtoalustoihin vain tietyin edellytyksin. Työkalut on suunniteltava yksilöllisesti määritettävissä kovavaahtoalustoissa niihin kiinnityviksi.

Tekninen kuvaus

Syvyys	140 mm
sopii vaahdon paksuudelle	60 mm

tyyppi	3
Hyötyleveys	500 mm
Korkeus	440 mm
Leveys	500 mm
Hyötykorkeus	400 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtopidike