

## Mitutoyo

### Digitaalinen korkeudenmittauslaite QM-Height, Tyyppi: 350



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	445233 350
GTIN	4946368760568
Tuoteluokka	44B

#### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin tarkka, pienikokoinen, manuaalisesti säädettävä korkeudenmittauslaite, jossa on helposti luettava, mustavalkoinen LCD-näyttö. Useita mittaus- ja analysointitoimintoja tietojen käsittelyyn. Nopea ja helppo toiminto- ja laskutoimitusvalikko kaikkien tärkeiden sisä-, ulko- ja etäisyysarvojen määrittämiseen. Rajoittamaton siirtonopeus. Pariston parannettu kestoikä.

**Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti konepaja- ja mittaus tehtäviin.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuula-anturin Ø 5 mm, kalibrointipalan ja 4 paristoa nro 081561 koko LR6.

**Erikoistarvike:**

Anturi, piirtokärki, tiedonsiirtokaapeli ja verkkolaite.

#### Tekninen kuvaus

Lukema vaihdeltavissa	0,001 / 0,0005 mm
Mittausluistin käyttömenetelmä	manuaalinen
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm

Mittausvoima	1,5 ±0,5 N
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Kalibrointi	E2
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali)	7 µm
Toistotarkkuus tasolla	1,8 µm
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR6
Enimmäiskäyttöalue	0 - 465 mm
Mittausalue	0 - 350 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Korkeudenmittauslaite

## Palvelut

KalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 400 mm	024000 400
DAkS-kalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 400 mm	024010 400

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------