

Mitutoyo

Digitaalinen korkeudenmittauslaite QM-Height, Tyyppi: 600



Tilastiedot

Tilausnumero	445233 600
GTIN	4946368760582
Tuoteluokka	44B

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka, pienikokoinen, manuaalisesti säädettävä korkeudenmittauslaite, jossa on helposti luettava, mustavalkoinen LCD-näyttö. Useita mittaus- ja analysointitoimintoja tietojen käsittelyyn. Nopea ja helppo toiminto- ja laskutoimitusvalikko kaikkien tärkeiden sisä-, ulko- ja etäisyysarvojen määrittämiseen. Rajoittamaton siirtonopeus. Pariston parannettu kestoikä.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti konepaja- ja mittaustehtäviin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuula-anturin Ø 5 mm, kalibrointipalan ja 4 paristoa nro 081561 koko LR6.

Erikoistarvike:

Anturi, piirtokärki, tiedonsiirtokaapeli ja verkkolaite.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	E2
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali)	12 µm

Mittausalue	0 - 600 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR6
Lukema vaihdeltavissa	0,001 / 0,0005 mm
Toistotarkkuus tasolla	1,8 µm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Mittausluistin käyttömenetelmä	manuaalinen
Enimmäiskäyttöalue	0 - 715 mm
Mittausvoima	1,5 ±0,5 N
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Korkeudenmittauslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 800 mm	024010 800
KalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 800 mm	024000 800

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------