



LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: MAG



Tilaustiedot

Tilausnumero	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Valovirta	300 - 500 lm
akun jännite	3,7 V
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litium-ioni
Lamppu	LED-moduuli

Akkukapasiteetti	2,2 Ah
Valovirta, porras 2	150 lm
Valaisuaika	2,5 h
Kokonaispituus	260 mm
Valaisuaika porras 2	5 h
IP-suojaluokka	IP 20
Kokonaisleveys	61 mm
Paino	273 g
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	MAG
Tuotetyyppi	Työvalaisin

Tarvikkeet

USB-laturi Tyyppi CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------