



LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: MINIFORM



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 081516 MINIFORM |
| GTIN | 5708997354049 |
| Tuoteluokka | 08C |

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti. **Miniform**-malli, **kapeat**, käytännölliset mitat laukkuun varten (120x59x25 mm), vyöpidike, ergonominen kahva.

Erittäin tehokas COB LED -teknologia erittäin kirkkaaseen ja **yhtenäiseen pintavalaisuukseen, kaksi kirkkausastetta.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Valovirta | 200 lm |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 |
| Lamppu | LED-moduuli |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valovirta, porras 2 | 100 lm |
| Akkutyyppi | Litium-ioni |
| akun jännite | 3,7 V |
| Akkukapasiteetti | 1,6 Ah |
| Kokonaisleveys | 59 mm |
| Valaisuaika | 2,5 h |
| Kokonaispituus | 120 mm |
| Valaisuaika porras 2 | 5 h |
| IP-suojaluokka | IP 65 |
| Paino | 138 g |
| ATEX-vyöhyke | ei |
| Valmistajamerkintä | MINIFORM |
| Tuotetyyppi | Työvalaisin |