



Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, Tyyppi: 205



Tilaustiedot

Tilausnumero	081537 205
GTIN	4045197727251
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, 2 kirkkautta, suuri valaistusteho. Mukana ripustuskoukku ja käännettävä jalusta, **Micro-USB-latausliitäntä**, käännettävä magneettijalka ja rannelenkki.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin ja verkkopistokkeen.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
akun jännite	3,7 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valovirta, porras 2	250 lm

Valovirta	350 lm
Valaisuaika	3,5 - 5,5 h
IP-suojausluokka	IP 65
Kokonaispituus	205 mm
Paino	266 g
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyyppi	Työvalaisin