

LENOX **Puukkosahanteräsarja, merkintä: 12114G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588735 12114G
GTIN	082472211016
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus**Malli:**

Aggressiivinen, **taivutettu terämali**, optimoitu painopiste nopeampaan sahaukseen. Pitempi käyttöikä **TiN-pinnoitteen** ansiosta.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Lastuamistapa	tarkkakulmainen leikkaus
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Terän pituus	300 mm
Hammasjako	1,8 mm
Sopivuus	_12114G
Sahanterämateriaali	BiM
Levyn paksuus (reikälevy)	3-8 mm
Terien lkm	5
Metalliprofiili (avoin)	< 175 mm
optimoitu materiaalille	INOX
merkintä	12114G
Tuotetyyppi	Puukkosahanteriä

