

HEDI

Kaapelikela, Tyyppi: 15N2



Tilaustiedot

Tilausnumero	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Kaapelikela, **ohjattu sisään- ja uloskelausautomaatiikka, monta lukitusporrasta joka kierroksella**. Erittäin kestävä, umpinainen **muovikotelo**. Terminen **ylikuumenemissuoja**, kestävä H07RN-F neopreenikaapeli, pistokeliitäntä.

Helppo seinä- tai kattokiinnitys, **kääntöalue 150°**.

Toiminto:

IP24: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää.

Käyttö:

Parannettu ergonomia vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä välttyään, kun kaapelit eivät kiemurtele lattialla.

Huomautus:

Jousipalautteiset letkukelat, katso nro 080066–080079.

Tekninen kuvaus

tyyppi	15N2
Pituus	361 mm
Korkeus	450 mm
Kaapelin pituus	15 m

Kaapelin rakenne	5G2,5
Nimellisteho avattuna	5000 (16 A) W
Kaapelin materiaali	Neopren-kumi
Leveys	208 mm
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kotelon materiaali	muovi
Nimellisjännite	400 V
IP-suojausluokka	IP 24
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Kaapelikela