



Pienoiskaarisaha bimetalliterä, 24 hammasta, Terän pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	580750 300
GTIN	4062406128579
Tuoteluokka	52S

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen sahan kaari alumiinipainevalukomponenteilla. **Terän kiristys** säädettävissä 1500 N saakka hyvin helposti kahvaan integroidulla kiristysmutterilla. **Vaihtoehtoinen teränkiinnitys 40°:n kulmaan samantasoisia sahauksia varten.** Lisäsahanteriä voidaan säilyttää rungossa. Kokonaispituus 405 mm.

Kehyksen korkeus 110 mm.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämän tyyppinen saha muodostaa käsisahtojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Bimetallinen HOLEX-käsisahterä, nro 582970.

Tekninen kuvaus

Hammasta/tuuma	24
Terän pituus	300 mm
Tuotetyyppi	Rautasahan kaari

Tarvikkeet

Rautasahanterä, yksipuolinen- bimetalli

582970