

LOCTITE**Kierrelukitus, 250 ml, Valmistajamerkintä: 2701**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083303 2701
GTIN	5010266191508
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Nestemäinen kierrelukitusliima.**Käyttö:**

Tiukahko – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

Keskitiukka – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

Erittäin tiukka – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Sopii hyvin käytettäväksi passiivisilla pinnoilla, joita ovat esim. runsasseosteiset CrNi-teräkset.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	LOCTITE 2701
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki

Kierrekoolle M enint.	M20
Pienin irtoamislujuus	38 Nm
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Väri	vihreä
Kestävyys valmistuspäivästä	17 kk
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
Täyttö	250 ml
Muoto	nestemäinen
leimahduslämpötila	93 °C
Maksimirakomitta	0,1 mm
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	galvanisoidut pinnat
soveltuu materiaalille	Metalli
Ominaisuudet	irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Ominaisuudet	öljynkestävä
Toimintalujuus vastaa	6 h
Kosketuslujuusaika	10 min
Dynaaminen viskositeetti	500 - 900 mPas
Purkaminen	raskas
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm ³
Tuotenimen määräite	250 ml
Tuotetyyppi	Kierrelukitus

