

GEDORE**Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614750 30
GTIN	4010886610176
Tuoteluokka	63M

Kuvaus**Malli:**

Lenkipään taivutuskulma 15°. Ergonominen ja kätevä onttovarsikahva. Erytisipitkä varsi syviin käyttökohteisiin. Sopii erityisesti tiukkoihin ruuviliitoksiin, joiden momentit ovat suuret.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	14 mm
Avainkoko	30 mm
Avaimen pituus L	480 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	21,2 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain