

**GEDORE****Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614750 14
GTIN	4010886610077
Tuoteluokka	63M

**Kuvaus****Malli:**

Lenkipään taivutuskulma 15°. Ergonominen ja kätevä onttovarsikahva. Erytisipitkä varsi syviin käyttökohteisiin. Sopii erityisesti tiukkoihin ruuviliitoksiin, joiden momentit ovat suuret.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	14 mm
Avaimen pituus L	235 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	6,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	10,8 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain