

Garant**Profiiltyöntimen pidin, metrinen $\varnothing d = 5$ mm, Varren $\varnothing DS: 8$ mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293029 8 |
| GTIN | 4062406128678 |
| Tuoteluokka | 29K |

Kuvaus**Malli:**

Sopii pitkäsorvausautomaatteihin.

Sopii:

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Vääntölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

Huomautus:

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen \varnothing .**
- **Muita varsiliitintäversioita saatavissa pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-------------|
| L | 34 mm |
| Varren pituus L_s | 35 mm |
| Varsityyppi | Lieriövarsi |
| Varren $\varnothing D_s$ | 8 mm |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Ø d | 5 mm |
| Ø D | 22 mm |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm | 293006 8 |
| Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm | 293006 16 |
| Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm | 293006 12 |
| Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm | 293006 5 |