

Garant**Profiiltyöntimen pidin, metrinen Ø d = 5 mm, Varren Ø DS: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293029 20
GTIN	4062406128708
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Malli:**

Sopii pitkäsorvausautomaatteihin.

Sopii:

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Vääntölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

Huomautus:

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen Ø.**
- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Varren pituus L _s	46 mm
L	34 mm
Varsityyppi	Lieriövarsi
Varren Ø D _s	20 mm

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm	293006 8
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm	293006 16
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm	293006 12
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm	293006 5